

# 簡単取付で噴霧量が調整できるミスト発生装置 水道直結型クールミスター



- 工場扇なしで単体使用可能
- 場所を選ばず自由に取付可能
- ※コンプレッサー必須

## カプラ部の違い

エア式工場扇用 (A)

電動式工場扇用 (E)

←チーズ

←エアプラグ




製品情報



1 水道直結型クールミスター  
(エア式工場扇用)  
**ACM-AW New**

2 水道直結型クールミスター  
(電動式工場扇用)  
**ACM-EW New**



5 水道直結用アタッチメント  
**ACM-WSET New**




3 4 をお持ちの方は、水道直結仕様に変更可能



3 タンク直結型クールミスター  
(エア式工場扇用)  
**ACM-A**

4 タンク直結型クールミスター  
(電動式工場扇用)  
**ACM-E**



- 1Lで約8時間稼働可能
- ※バルブ開度で調整

◀工場扇取付イメージ



## 取付可能な工場扇シリーズ

スタンド型



フロア型



卓上型



壁掛型



※一部除く他社製品も使用可能

YouTubeで動画公開中!



最大冷却-8度!  
風とミストでひんやり!  
【ACM-A/E クールミスター】



## クールミスター 仕様表

| No. | 製品名                    | 型式       | 使用空気量         | 使用空気圧 (MPa) | 使用水圧 (MPa) | 給水方法                              | 付属品                                                      | 本体材質                                       | パッキン材質   | 質量 (kg) |
|-----|------------------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------|
| 1   | 水道直結型クールミスター(エア式工場扇用)  | ACM-AW   | 20L/min<br>以下 | 0.3~0.6     | 0.15~0.5   | 水道ホース接続<br>内径:φ12~φ15<br>外径:φ20以下 | ・スチールプレート(65×45mm)<br>・結束バンド8本<br>・水スイッチ用ホルダー<br>・ホースバンド | POM/SUS<br>耐水性ポリウレタン<br>U-PVC/PBT/PVFM     | NBR/EPDM | 1.0     |
| 2   | 水道直結型クールミスター(電動式工場扇用)  | ACM-EW   |               |             | —          | ・1L専用容器<br>・10Lタンク(別売り)           | ・S字フック<br>・スチールプレート(65×45mm)<br>・結束バンド6本                 | POM/SUS/PVC<br>耐水性ポリウレタン<br>U-PVC/PBT/PVFM | FKM      | 1.0     |
| 3   | タンク直結型クールミスター(エア式工場扇用) | ACM-A    |               |             | —          | —                                 | —                                                        | —                                          | —        | —       |
| 4   | タンク直結型クールミスター(電動式工場扇用) | ACM-E    |               |             | —          | —                                 | —                                                        | —                                          | —        | —       |
| 5   | 水道直結用アタッチメント           | ACM-WSET |               |             | 0.15~0.5   | 水道ホース接続                           | —                                                        | —                                          | —        | 0.1     |

アキュアシステム株式会社

TEL: 0749-23-9123 <https://www.aqsys.co.jp/>  
FAX: 0749-23-9122 mail: [aqua@aqsys.co.jp](mailto:aqua@aqsys.co.jp)

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1丁目3番1号 K1ビル2階

2026.07 AZZZ F